

플로어 스탠드, 나사 체결형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄 재질.
아크릴 유리.

표면 마무리:
정방형 프로파일.
투명 아크릴판.

정보:
전체 높이: 1886mm
너비: 900mm
바닥 길이 각: 72x60mm

알루미늄 프레임과 아크릴 유리 패널로 구성된 테이블 스탠드 및 플로어 스탠드 버전.
안정적으로 설계되어 일반적으로 사용 가능합니다.

사각 프로파일, 프레임 상부 오픈.
아크릴 유리 850 x 850mm (두께 4mm).
전체 간극 높이 1000mm.
테이블 높이 860mm에서 통과 지점 140mm.

이용:
소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역

요청 시:
특수 사이즈.

품목 요약

플로어 스탠드, 나사 체결형

주문 번호	설명
K1081.22	플로어 스탠드