

내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체

표면 마무리:


하우징, 프레스뮴. 슬라이딩 베어링 포함 휠.

정보:

이 휠은 파손에 강하고, 정비가 필요 없으며, 내부식성입니다. 휠 축, 나사 체결됨. 무흔적 휠.

도면

고정 캐스터



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	지탱력 kg
K1764.100351	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	35	60	-	85	100	9	125	100	80	200
K1764.125351	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	40	60	-	85	125	9	150	100	80	200
K1764.150401	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	45	80	75	110	150	11	190	140	105	400
K1764.200501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	슬라이딩 베어링	50	80	75	110	200	11	235	140	105	400

내마모성 폴리우레탄 휠 스퀘드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 품목 요약
