

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

두꺼운 강판 소재 하우징, 스틸 와이어로 강화된 탄성 솔리드 고무 포함 휠. 스틸 용접 휠 본체

표면 마무리:


하우징, 프레스뮴. 강화된 포크, 바닥 플레이트 및 중간 볼트 정밀 볼 베어링 포함 휠.

정보:

이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강하며 높은 내구성을 약속합니다. 휠 축, 나사 체결됨.

도면

고정 캐스터



품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	휠 베어링	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	지탱력 kg
K1763.100401	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	40	60	-	85	100	9	140	100	80	180
K1763.125501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	125	11	170	140	105	280
K1763.160501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	160	11	202	140	105	400
K1763.200501	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	50	80	75	110	200	11	245	140	105	500
K1763.250601	고정 캐스터	로킹 시스템 미포함	볼 베어링	60	80	75	110	250	11	295	140	105	700

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스 터, 고중량 사양 품목 요약
