

표준 슬리드 고무 타이어 강판 림

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
강판 휠,
휠, 표준 슬리드 고무 타이어.

표면 마무리:
아연 도금 및 크롬 처리된 림.
검정색 타이어.

정보:
이 특수 림 구조는 극단적인 충격 및 진동 부하에 대해 매우 안정적입니다.
낮은 롤링 저항.
내후성 -30°C ~ +80°C. K1761에 적합한 휠.

도면



품목 요약

표준 슬리드 고무 타이어 강판 림

주문 번호	휠 베어링	D	D1	B	B1	지탱력 kg
K1776.08025	롤러 베어링	80	12	25	35	50
K1776.10030	롤러 베어링	100	15	30	45	70
K1776.12538	롤러 베어링	125	15	37,5	45	100
K1776.14038	롤러 베어링	140	15	37,5	45	115
K1776.16040	롤러 베어링	160	20	40	60	135
K1776.18050	롤러 베어링	180	20	50	60	170
K1776.20050	롤러 베어링	200	20	50	60	205

