


## 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

## 재질:

1.4308. 잠금 바  
1.4305. 나사 슬리브 및 잠금 핀  
1.4310. 압축 스프링  
PA 열가소성 잠금 바 캡.

## 표면 마무리:

자연적으로 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

## 장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.

플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.

수나사로 조립.

## 요청 시:

스페셜 버전.


## 액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

# 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호           | 타입 | 구성품 색상          | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|-----------------|----|-----------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|---------------------|---------------------|
| K1673.1060410   | C  | 검회색 RAL 7021    | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.10604101  | C  | 검회색 RAL 7021    | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060510   | C  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.10605101  | C  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610   | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.10606101  | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060512   | C  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.10605121  | C  | 검회색 RAL 7021    | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612   | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.10606121  | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812   | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.10608121  | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060616   | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.10606161  | C  | 검회색 RAL 7021    | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816   | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.10608161  | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016   | C  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.10610161  | C  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060820   | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.10608201  | C  | 검회색 RAL 7021    | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020   | C  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.10610201  | C  | 검회색 RAL 7021    | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220   | C  | 검회색 RAL 7021    | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.10612201  | C  | 검회색 RAL 7021    | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.10604102  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106041012 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.10605102  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051012 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.10606102  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061012 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.10605122  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106051212 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.10606122  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061212 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.10608122  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081212 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.10606162  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106061612 | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |

# 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

## 품목 요약

| 주문 번호            | 타입 | 구성품 색상          | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|------------------|----|-----------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|---------------------|---------------------|
| K1673.10608162   | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081612  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.10610162   | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106101612  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.10608202   | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106082012  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.10610202   | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102012  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.10612202   | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106122012  | C  | 푸어 오렌지 RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106041016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060410116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106051016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060510116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051216  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060512116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061216  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081216  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061616  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060616116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081616  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.106101616  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106082016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1060820116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106122016  | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220116 | C  | 밝은 노랑 RAL 1021  | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106041084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060410184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106051084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060510184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051284  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060512184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061284  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081284  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061684  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060616184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081684  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.106101684  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106082084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1060820184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106122084  | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220184 | C  | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106041086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060410186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106051086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |

# 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

## 품목 요약

| 주문 번호            | 타입 | 구성품 색상          | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|------------------|----|-----------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|---------------------|---------------------|
| K1673.1060510186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051286  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060512186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061286  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081286  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061686  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060616186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081686  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.106101686  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106082086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1060820186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106122086  | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220186 | C  | 시그널 녹색 RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106041087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060410187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106051087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060510187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051287  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060512187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061287  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081287  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061687  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060616187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081687  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.106101687  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106082087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1060820187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106122087  | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220187 | C  | 신호등 파랑 RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.106041088  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.1060410188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1673.106051088  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060510188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1673.106061088  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.1060610188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1673.106051288  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060512188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061288  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060612188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                   | 15                  |
| K1673.106081288  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.1060812188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                   | 15                  |
| K1673.106061688  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060616188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106081688  | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1673.1060816188 | C  | 연한 회색 RAL 7035  | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                  | 35                  |

# 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

## 품목 요약

| 주문 번호            | 타입 | 구성품 색상         | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|------------------|----|----------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|---------------------|---------------------|
| K1673.106101688  | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.1061016188 | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1673.106082088  | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.1060820188 | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1673.106102088  | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.1061020188 | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1673.106122088  | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |
| K1673.1061220188 | C  | 연한 회색 RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                  | 60                  |