

돌출형 스틸 부시가 있는 박테리아방지 플라스틱 팜 그립, L형: 수나

사
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화된 열가소성 폴리아미드, 항균성, 슬레이트 그레이 RAL 7015.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.

표면 마무리:

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.

정보:

돌출형 스틸 부시가 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.

이용:

이 팜 그립은 위생 요구 사항이 높은 조건에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 달린 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.

항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또는 내성이 있는 병원체 (예: MRSA)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다. 여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능을 하는 마이크로 은 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.

효과:

제품 표면에는 은이온으로 유해한 미생물의 증식이 효과적으로 파괴되며, 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소합니다(인증된 검증연구소에서 검사 및 승인을 받음).

세척 주기 사이에는 이 제품과의 접촉으로 발생하는 감염 위험이 훨씬 적습니다.

장점:

습기 또는 세정제에 저항력이 있고(소독의 경우), 독성 부작용은 없음 (생체 적합성).

팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.

수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.


요청 시:

특수 설계 버전.

이용:

높은 위생수준이 요구되는 분야(예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장)에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다. 공공장소 또는 사람이 많이 이용하는 시설에서 사용(예를 들어 요양원, 어린이집).

돌출형 스틸 부시가 있는 박테리아방지 플라스틱 팜 그립, L형: 수나 사 도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	표면 구성품	본체 색상	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.1225052144X10	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.1225052144X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.1225052144X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.1232062144X10	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.1232062144X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.1232062144X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.1232062144X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.1232062144X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.1240082144X15	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.1240082144X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.1240082144X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.1240082144X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.1240082144X40	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.1240082144X50	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.1250102144X20	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.1250102144X25	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.1250102144X30	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.1250102144X40	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.1250102144X50	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.1250102144X60	L	스테인리스 스틸	자연적 마무리	슬레이트 그레이 RAL 7015	M10	50	19	32	18	12	60