

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

품목 설명/제품 이미지

VD



설명

제품 설명:

시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.

색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.

재질:

열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수

스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 균청색 RAL 5002.

스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.

이용:

- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업

온도 범위:

-20 °C ~ +100 °C

장점:

시각적 탐지 가능.


균청색 RAL 5002.

식품 처리 표준 준수 소재.

도면 설명:

타입 K: 나사 부싱

타입 L: 수나사

별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
도면

품목 요약
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
K0153.13306	K	M6	32	13,5	21	11	9,5	-	12
K0153.13308	K	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
K0153.13310	K	M10	50	19	32	17	12	-	17
K0153.13506X20	L	M6	32	13,5	21	11	9,5	20	-
K0153.13508X20	L	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
K0153.13508X30	L	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
K0153.13510X30	L	M10	50	19	50	32	12	30	-
K0153.13510X40	L	M10	50	19	50	32	12	40	-