

알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홀 및 크로스 보어 포함 품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버 열가소성, 검정색.

그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.

표면 마무리:

검정색 또는 은색 분말 코팅.

정보:

휠 림의 동심 및 축 주행 $\leq 0.4\text{mm}$.

조립:

허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정용 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.

공급 내역:

알루미늄 핸드 휠.

허브 커버.

그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).

액세서리:

K0173 와셔.

K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.


도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홀
및 크로스 보어 포함
품목 설명/제품 이미지




도면



**알루미늄 2스포크 핸드휠, 그립 없음, B형, 로케이팅 홀, 페더 키 홀
및 크로스 보어 포함
도면**

DIN 6885-1



품목 요약

주문 번호	본체 색상	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L3	H	H2	D7	B3	T
K1523.125121046	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125141056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160141056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160161056	검정	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3
K1523.125122046	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	12	31	18	36	17,6	6,5	M6	4	13,8
K1523.125142056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	125	14	31	18	36	17,6	6,5	M6	5	16,3
K1523.160142056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	14	36	20	40	19,4	6,5	M6	5	16,3
K1523.160162056	실버	B	로케이팅 홀(슬롯 유), 크로스 보어 있음	160	16	36	20	40	19,4	8	M6	5	18,3