

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금
(안전 기능)



설명

제품 설명:

안전 기능이 있는 별 모양 그립이 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.

초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.

그립에서 손을 뗀 직후 스프링에 의해 리셋됩니다.

재질:

강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인서트.

스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 부시 또는 나사 볼트.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

장점:


의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립

도면



품목 요약

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	T	톱니 수
K1811.32041	암나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.32051	암나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.40051	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	7,5	12
K1811.40061	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.40081	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.50081	암나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.50101	암나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.320484	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.320584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.400584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	7,5	12
K1811.400684	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.400884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.500884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.501084	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.132041	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.132051	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.140051	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	7,5	12
K1811.140061	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.140081	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.150081	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.150101	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.1320484	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.1320584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	-	6	12
K1811.1400584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	7,5	12
K1811.1400684	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.1400884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	-	9	12
K1811.1500884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12
K1811.1501084	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	-	12	12

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그림

품목 요약

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	T	톱니 수
K1811.32041X10	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.32041X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.32041X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.32041X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.32041X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.32051X10	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.32051X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.32051X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.32051X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	-	12
K1811.32051X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.32051X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.40051X10	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.40051X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.40051X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.40051X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.40051X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.40051X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.40061X10	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.40061X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.40061X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.40061X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.40061X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.40061X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.40081X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.40081X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.40081X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.40081X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.40081X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.50081X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.50081X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.50081X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.50081X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.50081X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.50101X15	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.50101X20	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.50101X25	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.50101X30	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.50101X40	수나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.320484X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.320484X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.320484X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.320484X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.320484X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.320584X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.320584X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.320584X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.320584X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	-	12
K1811.320584X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.320584X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.400584X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.400584X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.400584X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.400584X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.400584X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.400584X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.400684X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.400684X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.400684X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.400684X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.400684X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.400684X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.400884X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그림

품목 요약

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	T	톱니 수
K1811.400884X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.400884X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.400884X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.400884X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.500884X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.500884X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.500884X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.500884X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.500884X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.501084X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.501084X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.501084X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.501084X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.501084X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.132041X10	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.132041X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.132041X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.132041X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.132041X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.132051X10	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.132051X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.132051X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.132051X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	-	12
K1811.132051X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.132051X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.140051X10	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.140051X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.140051X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.140051X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.140051X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.140051X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.140061X10	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.140061X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.140061X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.140061X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.140061X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.140061X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.140081X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.140081X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.140081X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.140081X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.140081X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.150081X15	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.150081X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.150081X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.150081X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.150081X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.150101X20	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.150101X25	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.150101X30	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.150101X40	수나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.1320484X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.1320484X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.1320484X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.1320484X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.1320484X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12
K1811.1320584X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	10	-	12
K1811.1320584X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	15	-	12
K1811.1320584X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	20	-	12
K1811.1320584X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	25	-	12
K1811.1320584X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	30	-	12
K1811.1320584X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	40	-	12

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립

품목 요약

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	L	T	톱니 수
K1811.1400584X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.1400584X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.1400584X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.1400584X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.1400584X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.1400584X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.1400684X10	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	10	-	12
K1811.1400684X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.1400684X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.1400684X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.1400684X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.1400684X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.1400884X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	15	-	12
K1811.1400884X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	20	-	12
K1811.1400884X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	25	-	12
K1811.1400884X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	30	-	12
K1811.1400884X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	40	-	12
K1811.1500884X15	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	15	-	12
K1811.1500884X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.1500884X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.1500884X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.1500884X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12
K1811.1501084X20	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	20	-	12
K1811.1501084X25	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	25	-	12
K1811.1501084X30	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	30	-	12
K1811.1501084X40	수나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	40	-	12