

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 암나사 포함

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금
(안전 기능)



설명

제품 설명:

안전 기능이 있는 별 모양 그립이 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.

초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.

그립에서 손을 뗀 직후 스프링에 의해 리셋됩니다.

재질:

강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인서트.

스틸 또는 스테인레스 스틸 부시.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

장점:


의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 암나사 포함

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	T	톱니 수
K1811.32041	암나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.32051	암나사	검정 RAL 9005	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.40051	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.40061	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.40081	암나사	검정 RAL 9005	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.50081	암나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.50101	암나사	검정 RAL 9005	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.320484	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.320584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.400584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.400684	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.400884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.500884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.501084	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.132041	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.132051	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.140051	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.140061	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.140081	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.150081	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.150101	암나사	검정 RAL 9005	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.1320484	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M4	32	10	14	25	5	22,1	6	12

안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 암나사 포함

품목 요약

주문 번호	나사 종류	본체 색상	구성품 재질	크기	D	D1	D2	D8	H	H1	H4	T	톱니 수
K1811.1320584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	1	M5	32	10	14	25	5	22,1	6	12
K1811.1400584	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M5	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	7,5	12
K1811.1400684	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M6	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.1400884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	2	M8	40	13,5	18	30,5	5,5	26,6	9	12
K1811.1500884	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M8	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12
K1811.1501084	암나사	신호등 빨강 RAL 3020	스테인리스 스틸	3	M10	50	17	22	41,9	10	37,1	12	12