

마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리:

경화.


정보:

마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다. 이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.



마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 A

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	X	조임 토크 Nm
K1921.10810	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	10	25	20	1,5	75
K1921.10815	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	15	25	20	1,5	75
K1921.10825	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	25	35	30	1,5	75
K1921.10835	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	35	45	40	1,5	75
K1921.11015	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	15	30	24	1,5	100
K1921.11025	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	25	35	29	1,5	100
K1921.11035	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	35	45	39	1,5	100
K1921.11050	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	50	60	54	1,5	100
K1921.11215	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	15	32	26	1,5	150
K1921.11225	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	25	40	34	1,5	150
K1921.11625	A	16	M30x2	39	19,2	5,1	30	25	45	39	1,5	200