


고무 메탈 임팩트 버퍼 레일

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.

표면 마무리:

도장 처리된 검은색 스틸(K1932.02501904557, K1932.05003507057, K1932.10004512057, 아연 도금).

정보:

큰 충격력을 흡수하고 무거운 무게를 지지합니다.

지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57 Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.

고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.


요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.

* 금속 부분 폭 30mm.

온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

도면



품목 요약

고무 메탈 임팩트 버퍼 레일

고무 메탈 임팩트 버퍼 레일

품목 요약

주문 번호	A	A1	B	D	H	L	L1	S	F1 N
K1932.02501904557	68,6	-	25*	6,5	19	84	45	3	500
K1932.05003507057	100	-	50	8,5	35	130	70	5	3100
K1932.05007007057	100	-	50	8,5	70	130	70	5	2500
K1932.10004512057	160	50	100	13	45	200	120	10	14000
K1932.10008012057	160	50	100	13	80	200	120	10	8500
K1932.12004515057	200	60	120	15	45	250	150	10	18000
K1932.15005020057	250	80	150	17	50	300	200	15	34000