


# 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 제품 설명:

인덱스 플런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.  
먼저 볼트를 수동으로 풀 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음.  
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튼는 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.

### 재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:  
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.  
잠금 핀, 경화 1.4034.  
잠금 핀, 무경화 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:  
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

### 표면 마무리:

스테인리스 스틸 버전 A1:  
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.  
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.  
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:  
나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.  
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.  
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

### 정보:

사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.  
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

### 요청 시:

특수 설계 버전.

### 액세서리:


스페이서 링 K0665.  
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.

### 도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음  
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음  
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음  
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

# 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

도면



품목 요약

## 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0632.001903	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.001004	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.001105	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.001206	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.001308	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.001410	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.001412	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.001516	A	스테인레스 스틸 1.4034	-	-	경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.111903	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.111004	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.111105	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.111206	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.111308	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.111410	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.111412	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.111516	A	스테인레스 스틸 1.4305	-	-	비경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.061903	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5	
K0632.061004	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5	
K0632.061105	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5	
K0632.061206	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5	
K0632.061308	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	
K0632.061410	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30	
K0632.061412	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39	
K0632.061516	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40	
K0632.171903	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5	
K0632.171004	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5	
K0632.171105	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5	
K0632.171206	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5	
K0632.171308	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35	
K0632.171410	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30	
K0632.171412	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39	
K0632.171516	A	스테인레스 스틸 1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40	
K0632.0619031	A	스테인레스 스틸 1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5	
K0632.0610041	A	스테인레스 스틸 1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5	
K0632.0611051	A	스테인레스 스틸 1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5	

# 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

## 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0632.0612061	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.0613081	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.0614101	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.0614121	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.0615161	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.1719031	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.1710041	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.1711051	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.1712061	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.1713081	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.1714101	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.1714121	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.1715161	A	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.002903	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.002004	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.002105	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.002206	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.002308	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.002410	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0632.002412	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.002516	B	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0632.112903	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.112004	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.112105	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.112206	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.112308	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.112410	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0632.112412	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.112516	B	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0632.062903	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.062004	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.062105	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.062206	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.062308	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.062410	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.062412	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.062516	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.172903	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.172004	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.172105	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.172206	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.172308	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.172410	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.172412	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.172516	B	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.0629031	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.0620041	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.0621051	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.0622061	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.0623081	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.0624101	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.0624121	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.0625161	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	106	32	18	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.1729031	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	34,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.1720041	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	43	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.1721051	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	50	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.1722061	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	59	20	8	17	6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.1723081	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	77	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.1724101	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	83	28	12	25	10	22	30	2,8	15	30
K0632.1724121	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	87	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39

# 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

## 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0632.1725161	B	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	106	32	1828	28	16	27	36	3,2	20	40
K0632.003903	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.003004	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.003105	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.003206	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.003308	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.003410	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.003412	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.003516	C	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.113903	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	4,5	10
K0632.113004	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	6	12
K0632.113105	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	5	12
K0632.113206	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	6	14
K0632.113308	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.113410	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	34
K0632.113412	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.113516	C	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	46
K0632.063903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.063004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.063105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.063206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.063308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.063410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.063412	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.063516	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.173903	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.173004	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.173105	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.173206	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.173308	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.173410	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.173412	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.173516	C	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.0639031	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.0630041	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.0631051	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.0632061	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.0633081	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.0634101	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.0634121	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.0635161	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.1739031	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	-	0,8	3	6,5
K0632.1730041	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	-	1	7	15,5
K0632.1731051	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	-	1,3	4	12,5
K0632.1732061	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	-	1,8	7	14,5
K0632.1733081	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	-	2,3	15	35
K0632.1734101	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	-	2,8	15	30
K0632.1734121	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	-	2,8	15	39
K0632.1735161	C	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	-	3,2	20	40
K0632.004903	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.004004	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.004105	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12
K0632.004206	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	19	1,8	6	14
K0632.004308	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	24	2,3	15	35
K0632.004410	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	30	2,8	15	34
K0632.004412	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	30	2,8	15	39
K0632.004516	D	스테인레스 스틸	1.4034	-	경화	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	36	3,2	20	46
K0632.114903	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	4,5	10
K0632.114004	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	6	12
K0632.114105	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	5	12

# 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저

## 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	스틸 키	버섯모양 그립	잠금 핀	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0632.114206	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	6	14
K0632.114308	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	8	M16x1,5	33	68	26	1023		8	19	24	2,3	15	35
K0632.114410	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	10	M20x1,5	33	74	28	1225		10	22	30	2,8	15	34
K0632.114412	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	12	M20x1,5	33	78	28	1425		12	22	30	2,8	15	39
K0632.114516	D	스테인레스 스틸	1.4305	-	비경화	16	M24x2	40	96	32	1828		16	27	36	3,2	20	46
K0632.064903	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.064004	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.064105	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.064206	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.064308	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	1023		8	19	24	2,3	15	35
K0632.064410	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	1225		10	22	30	2,8	15	30
K0632.064412	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	1425		12	22	30	2,8	15	39
K0632.064516	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	1828		16	27	36	3,2	20	40
K0632.174903	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.174004	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.174105	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.174206	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.174308	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	1023		8	19	24	2,3	15	35
K0632.174410	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	1225		10	22	30	2,8	15	30
K0632.174412	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	1425		12	22	30	2,8	15	39
K0632.174516	D	스테인레스 스틸	1.4404	자연적 마무리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	1828		16	27	36	3,2	20	40
K0632.0649031	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.0640041	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.0641051	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.0642061	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.0643081	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	8	M16x1,5	33	68	26	1023		8	19	24	2,3	15	35
K0632.0644101	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	10	M20x1,5	33	74	28	1225		10	22	30	2,8	15	30
K0632.0644121	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	12	M20x1,5	33	78	28	1425		12	22	30	2,8	15	39
K0632.0645161	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	니켈 플레이트	16	M24x2	40	96	32	1828		16	27	36	3,2	20	40
K0632.1749031	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	10	0,8	3	6,5
K0632.1740041	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	13	1	7	15,5
K0632.1741051	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	17	1,3	4	12,5
K0632.1742061	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	6	M12x1,5	25	51,720	8	17		6	14	19	1,8	7	14,5
K0632.1743081	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	8	M16x1,5	33	68	26	1023		8	19	24	2,3	15	35
K0632.1744101	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	10	M20x1,5	33	74	28	1225		10	22	30	2,8	15	30
K0632.1744121	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	12	M20x1,5	33	78	28	1425		12	22	30	2,8	15	39
K0632.1745161	D	스테인레스 스틸	1.4404	블라스팅 처리	자연적 마무리	16	M24x2	40	96	32	1828		16	27	36	3,2	20	40