

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 잠김

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.

표면 마무리:

검정색 산화 처리.

정보:

힌지는 스테인레스 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링 토크:

M(0°) : 0.08Nm / M(90°) : 0.15Nm / M(180°) : 0.23Nm


DIN 7991 규격의 접시머리나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

온도 범위:

-20°C에서 +80°C 까지

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm, 스프링 잠김 도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1178.353011	검정	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310
K1178.35301	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310