

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성, 검정색,  
부싱/나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

부싱/나사 볼트, 소재.

#### 요청 시:

회사 로고 또는 심볼과 같은  
다른 색상 또는 코팅.


#### 도면 설명:

타입 D: 나사 부싱, 커버 없음

타입 K: 나사 부싱, 커버 있음

타입 L: 수나사

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호      | 타입 | 색상<br>덮개 | D   | D1 | D8 | H  | H3 | L | T  |
|------------|----|----------|-----|----|----|----|----|---|----|
| K0154.504  | D  | -        | M4  | 25 | 12 | 16 | 8  | - | 10 |
| K0154.505  | D  | -        | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | - | 10 |
| K0154.5061 | D  | -        | M6  | 25 | 12 | 16 | 8  | - | 10 |
| K0154.5051 | D  | -        | M5  | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 10 |
| K0154.506  | D  | -        | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 10 |
| K0154.508  | D  | -        | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 14 |
| K0154.5101 | D  | -        | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 14 |
| K0154.5081 | D  | -        | M8  | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 14 |
| K0154.510  | D  | -        | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 14 |
| K0154.5121 | D  | -        | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 18 |

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입 | 색상<br>표기        | D   | D1 | D8 | H  | H3 | L  | T  |
|---------------|----|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| K0154.5102    | D  | -               | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 14 |
| K0154.512     | D  | -               | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.516     | D  | -               | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.204     | K  | 검회색 RAL 7021    | M4  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2045    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M4  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2046    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M4  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2047    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M4  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.205     | K  | 검회색 RAL 7021    | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2055    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2056    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2057    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2061    | K  | 검회색 RAL 7021    | M6  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.20615   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M6  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.20616   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.20617   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6  | 25 | 12 | 16 | 8  | -  | 10 |
| K0154.2051    | K  | 검회색 RAL 7021    | M5  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.20515   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M5  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.20516   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.20517   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.206     | K  | 검회색 RAL 7021    | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.2065    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.2066    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.2067    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6  | 32 | 14 | 20 | 10 | -  | 10 |
| K0154.208     | K  | 검회색 RAL 7021    | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.2085    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.2086    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.2087    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.2101    | K  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.21015   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.21016   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.21017   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | -  | 14 |
| K0154.2081    | K  | 검회색 RAL 7021    | M8  | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.20815   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M8  | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.20816   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8  | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.20817   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8  | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.210     | K  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.2105    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.2106    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.2107    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 14 |
| K0154.2121    | K  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 18 |
| K0154.21215   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 18 |
| K0154.21216   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 18 |
| K0154.21217   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | -  | 18 |
| K0154.2102    | K  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 14 |
| K0154.21025   | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 14 |
| K0154.21026   | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 14 |
| K0154.21027   | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 14 |
| K0154.212     | K  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2125    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2126    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2127    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.216     | K  | 검회색 RAL 7021    | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2165    | K  | 연한 회색 RAL 7035  | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2166    | K  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.2167    | K  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | -  | 18 |
| K0154.405X10  | L  | 검회색 RAL 7021    | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | -  |
| K0154.4055X10 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | -  |
| K0154.4056X10 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | -  |
| K0154.4057X10 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | -  |
| K0154.405X15  | L  | 검회색 RAL 7021    | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | -  |
| K0154.4055X15 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | -  |
| K0154.4056X15 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5  | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | -  |

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>묘개        | D  | D1 | D8 | H  | H3 | L  | T |
|----------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|---|
| K0154.4057X15  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | - |
| K0154.405X20   | L  | 검회색 RAL 7021    | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.4055X20  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.4056X20  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.4057X20  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.405X25   | L  | 검회색 RAL 7021    | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.4055X25  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.4056X25  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.4057X25  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.405X30   | L  | 검회색 RAL 7021    | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.4055X30  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.4056X30  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.4057X30  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.405X40   | L  | 검회색 RAL 7021    | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.4055X40  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.4056X40  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.4057X40  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M5 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.4061X10  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | - |
| K0154.40615X10 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | - |
| K0154.40616X10 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | - |
| K0154.40617X10 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 10 | - |
| K0154.4061X15  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | - |
| K0154.40615X15 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | - |
| K0154.40616X15 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | - |
| K0154.40617X15 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 15 | - |
| K0154.4061X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.40615X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.40616X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.40617X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 20 | - |
| K0154.4061X25  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.40615X25 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.40616X25 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.40617X25 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 25 | - |
| K0154.4061X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.40615X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.40616X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.40617X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 30 | - |
| K0154.4061X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.40615X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.40616X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.40617X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 25 | 12 | 16 | 8  | 40 | - |
| K0154.406X10   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | - |
| K0154.4065X10  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | - |
| K0154.4066X10  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | - |
| K0154.4067X10  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 10 | - |
| K0154.406X15   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.4065X15  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.4066X15  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.4067X15  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.406X20   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.4065X20  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.4066X20  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.4067X20  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.406X25   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.4065X25  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.4066X25  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.4067X25  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.406X30   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.4065X30  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.4066X30  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.4067X30  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.406X40   | L  | 검회색 RAL 7021    | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>묘개        | D  | D1 | D8 | H  | H3 | L  | T |
|----------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|---|
| K0154.4065X40  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.4066X40  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.4067X40  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.4081X15  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.40815X15 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.40816X15 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.40817X15 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 | - |
| K0154.4081X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.40815X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.40816X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.40817X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | - |
| K0154.4081X25  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.40815X25 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.40816X25 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.40817X25 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | - |
| K0154.4081X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.40815X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.40816X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.40817X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | - |
| K0154.4081X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.40815X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.40816X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.40817X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 | - |
| K0154.4081X45  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | - |
| K0154.40815X45 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | - |
| K0154.40816X45 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | - |
| K0154.40817X45 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 45 | - |
| K0154.4081X50  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | - |
| K0154.40815X50 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | - |
| K0154.40816X50 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | - |
| K0154.40817X50 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 | - |
| K0154.4081X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | - |
| K0154.40815X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | - |
| K0154.40816X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | - |
| K0154.40817X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 32 | 14 | 20 | 10 | 60 | - |
| K0154.408X15   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | - |
| K0154.4085X15  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | - |
| K0154.4086X15  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | - |
| K0154.4087X15  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 15 | - |
| K0154.408X20   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.4085X20  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.4086X20  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.4087X20  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.408X25   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.4085X25  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.4086X25  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.4087X25  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.408X30   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.4085X30  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.4086X30  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.4087X30  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.408X40   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.4085X40  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.4086X40  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.4087X40  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.408X45   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | - |
| K0154.4085X45  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | - |
| K0154.4086X45  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | - |
| K0154.4087X45  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 45 | - |
| K0154.408X50   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.4085X50  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.4086X50  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>묘개        | D   | D1 | D8 | H  | H3 | L  | T |
|----------------|----|-----------------|-----|----|----|----|----|----|---|
| K0154.4087X50  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.408X60   | L  | 검회색 RAL 7021    | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.4085X60  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.4086X60  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.4087X60  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M8  | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.4101X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.41015X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.41016X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.41017X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | - |
| K0154.4101X25  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.41015X25 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.41016X25 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.41017X25 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | - |
| K0154.4101X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.41015X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.41016X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.41017X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | - |
| K0154.4101X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.41015X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.41016X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.41017X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | - |
| K0154.4101X50  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.41015X50 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.41016X50 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.41017X50 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | - |
| K0154.4101X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.41015X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.41016X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.41017X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 60 | - |
| K0154.410X20   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | - |
| K0154.4105X20  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | - |
| K0154.4106X20  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | - |
| K0154.4107X20  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | - |
| K0154.410X25   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | - |
| K0154.4105X25  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | - |
| K0154.4106X25  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | - |
| K0154.4107X25  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | - |
| K0154.410X30   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.4105X30  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.4106X30  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.4107X30  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.410X40   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.4105X40  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.4106X40  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.4107X40  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.410X50   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.4105X50  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.4106X50  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.4107X50  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.410X60   | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.4105X60  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.4106X60  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.4107X60  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.4121X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.41215X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.41216X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.41217X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | - |
| K0154.4121X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.41215X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.41216X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.41217X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | - |
| K0154.4121X50  | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |

# 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336

## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 색상<br>묘개        | D   | D1 | D8 | H  | H3 | L  | T |
|----------------|----|-----------------|-----|----|----|----|----|----|---|
| K0154.41215X50 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.41216X50 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.41217X50 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | - |
| K0154.4121X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.41215X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.41216X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.41217X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 60 | - |
| K0154.4102X20  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | - |
| K0154.41025X20 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | - |
| K0154.41026X20 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | - |
| K0154.41027X20 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 20 | - |
| K0154.4102X25  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | - |
| K0154.41025X25 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | - |
| K0154.41026X25 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | - |
| K0154.41027X25 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | - |
| K0154.4102X30  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.41025X30 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.41026X30 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.41027X30 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.4102X40  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.41025X40 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.41026X40 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.41027X40 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.4102X50  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.41025X50 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.41026X50 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.41027X50 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.4102X60  | L  | 검회색 RAL 7021    | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.41025X60 | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.41026X60 | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.41027X60 | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.412X30   | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.4125X30  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.4126X30  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.4127X30  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | - |
| K0154.412X40   | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.4125X40  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.4126X40  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.4127X40  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | - |
| K0154.412X50   | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.4125X50  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.4126X50  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.4127X50  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | - |
| K0154.412X60   | L  | 검회색 RAL 7021    | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.4125X60  | L  | 연한 회색 RAL 7035  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.4126X60  | L  | 신호등 빨강 RAL 3020 | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |
| K0154.4127X60  | L  | 밝은 노랑 RAL 1021  | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 60 | - |