


스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

정보:

내부 도어용 힌지.

힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

점은 거리 "L"의 중심을 표시하며 조립을 용이하게 합니다.

제조 공차 및 도어 간격을 보정하고 수평 및 수직으로 재조정할 수 있습니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.


부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:

소켓 헤드 나사 DIN 6912 (M6) K1160.

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능

품목 요약

스테인레스 스틸 힌지, 조정 가능

주문 번호	형태 타입	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	S	H	조절 거리 L max.	개구 각도	F1 N	F2 N
K1900.07382121	-	76	21	21	38	38	7	10	60	34	8	15	4	180°	9000	1000