

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.

스틸 부품 검정색.

정보:

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:


기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감이 있는 부품 이 있는 부품 도면



품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0123.9206181X15	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206182X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X15	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X15	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감 이 있는 부품 품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0123.9206184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X15	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X15	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X15	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X15	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9206188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X15	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X15	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X20	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X25	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X30	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X40	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X50	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208182X60	2	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X15	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X15	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X15	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감 이 있는 부품 품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0123.9208185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X15	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X15	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X15	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9208188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210182X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감 이 있는 부품 품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0123.9210187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9210188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0123.9308181X20	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X25	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X30	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X40	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X50	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308181X60	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308182X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X20	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X25	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X30	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X40	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X50	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308183X60	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X20	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X25	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X30	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X40	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X50	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308184X60	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X20	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X25	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X30	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X40	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X50	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308185X60	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X20	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X25	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X30	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X40	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X50	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308186X60	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X20	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X25	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X30	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X40	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X50	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308187X60	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X20	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X25	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X30	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X40	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X50	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9308188X60	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X20	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X25	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 질감 이 있는 부품 품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0123.9310181X30	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X40	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X50	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310181X60	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310182X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X20	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X25	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X30	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X40	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X50	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310183X60	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X20	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X25	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X30	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X40	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X50	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310184X60	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X20	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X25	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X30	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X40	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X50	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310185X60	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X20	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X25	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X30	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X40	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X50	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310186X60	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X20	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X25	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X30	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X40	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X50	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310187X60	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X20	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X25	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X30	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X40	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X50	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0123.9310188X60	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22