

플라스틱 보호 캡 원형 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
부드러운 PVC 기본 몸체.

표면 마무리:
본체, 검은색.


정보:
경도 92 A.
UV 안정.
ØD = 각각의 캡이 맞는 튜브의 외경.

이용:
캡은 파이프의 날카로운 모서리로부터 보호합니다.

온도 범위:
부하 시 약 -15 °C까지의 저온에 강합니다.

조립:
약 40 °C로 약간 가열하면 조립이 간단해지고 접착력이 증가하며 더 큰 파이프 공차를 보상할 수 있습니다.

도면



품목 요약

플라스틱 보호 캡 원형 튜브용

주문 번호	D	L
K2028.06	5,8-6,2	10
K2028.08	7,9-8,5	11
K2028.10	9,8-10,2	13
K2028.12	11,8-12,8	15
K2028.16	15,5-16,5	22,5
K2028.18	17,8-18,8	21
K2028.19	18,8-19,4	22
K2028.20	19,4-20,8	21,5
K2028.22	21,8-23	22
K2028.25	24,5-26	24
K2028.27	26,5-28	26

플라스틱 보호 캡 원형 튜브용**품목 요약**

주문 번호	D	L
K2028.28	27,5-29	25
K2028.30	29,5-31,5	26
K2028.32	31,5-33,5	26
K2028.34	33-35,5	26
K2028.38	37-39	27
K2028.40	39-41	26
K2028.42	41-43	26
K2028.43	42-44,5	26
K2028.45	44-46	26
K2028.48	47-49,5	27
K2028.50	48,5-51	27