

토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스피들, B 형, 중간형 품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.

재질:


스틸.

표면 마무리:

스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.

도면

②



품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2	장착 홀 모양
K2067.002500	B	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	1200	2500	150	174	61	37,5	1



토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스피들, B
형, 중간형
품목 요약

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	홀딩암의 개구 각도
K2067.002500	M6x50	400	1000	76°	93°