


잠금 장치가 있는 스틸 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

손잡이, 스틸.

푸시 버튼, 플라스틱.

막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.

표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 자연적 마무리

플라스틱, 노란색.

주문 정보:

잠금 장치용 막대는 한 쌍으로 판매됩니다.

정보:

잠금장치가 있는 손잡이는 폭 1.5 m 서랍에 사용할 수 있습니다. 레일 두께는 17.5 mm 이상이어야 합니다. 시스템은 두 가지 위치에 설치할 수 있습니다. 서랍을 고정하는 전면 마운팅과 서랍을 고정하고 잠그는 후면 마운팅.

잠금 장치용 변환 키트를 사용하면 서랍을 닫힌 위치와 열린 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.

요청 시:

빨간색 푸시 버튼.

액세서리:

K2097.91 잠금 장치용 변환 키트.


K2097.900500/K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 잠금 장치용 막대.

도면 설명:

고객이 M10 로드 제공

잠금 장치가 있는 스틸 그립

도면



품목 요약

손잡이, 잠금장치 있음, 스틸

주문 번호	설명	모델 1	본체 재질	본체 색상	표면 기본 몸체	D	L	F 압축력 (N)
K2097.060	그립	-	스틸	검정	아연 도금	-	-	60

잠금 장치가 있는 스틸 그립

품목 요약

주문 번호	설명	모델 1	본체 재질	본체 색상	표면 기본 몸체	D	L	F 압축력 (N)
K2097.120	그립	-	스틸	검정	아연 도금	-	-	120
K2097.91	변환 키트	-	플라스틱	노랑	-	-	-	-
K2097.900500	로드	-	스틸	-	아연 도금	10	500	-
K2097.900750	로드	-	스틸	-	아연 도금	10	750	-
K2097.910500	로드	-	스테인레스 스틸	-	자연적 마무리	10	500	-
K2097.910750	로드	-	스테인레스 스틸	-	자연적 마무리	10	750	-