

플라스틱 T-그립, L형, 수나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	나사 종류	A	B	D	D3	H	H1	L
K1871.26506X20	L	수나사	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	20
K1871.26506X25	L	수나사	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	25
K1871.26506X30	L	수나사	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	30
K1871.26506X40	L	수나사	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	40
K1871.26508X20	L	수나사	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	20
K1871.26508X25	L	수나사	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	25
K1871.26508X30	L	수나사	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	30
K1871.26508X40	L	수나사	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	40
K1871.27508X20	L	수나사	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	20
K1871.27508X25	L	수나사	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	25
K1871.27508X30	L	수나사	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	30
K1871.27508X40	L	수나사	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	40
K1871.27510X30	L	수나사	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	30

플라스틱 T-그립, L형, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	나사 종류	A	B	D	D3	H	H1	L
K1871.27510X40	L	수나사	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	40
K1871.27510X50	L	수나사	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	50
K1871.28510X30	L	수나사	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	30
K1871.28510X40	L	수나사	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	40
K1871.28510X50	L	수나사	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	50
K1871.28512X30	L	수나사	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	30
K1871.28512X40	L	수나사	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	40
K1871.28512X50	L	수나사	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	50