

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스테인레스 스틸 A2.

정보:
65°에서 멈추는 바 힌지는 특정 위치 지정을 요하는 응용 분야에 적합한 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 고품질 스테인레스 스틸로 제작되어 최고 수준의 내구성과 내식성을 보장하므로 까다로운 환경에 이상적입니다.

드릴링된 힌지는 간편하게 설치할 수 있으며 빠르고 안정적인 체결 솔루션을 제공합니다. 65°에서 멈추면 힌지의 위치를 결정할 수 있고 특정 오픈링 또는 경사를 요하는 응용 분야에 특히 중요합니다.

정밀한 설계 덕분에 바 힌지는 부드럽게 움직이고 마모 흔적없이 오래 사용할 수 있습니다. 바 힌지는 안정적이고 신뢰할 수 있는 체결 솔루션을 제공하며 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다.

도면



품목 요약

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지

주문 번호	A	A1	B	B1	B2	D	D1	S
K2162.11060050020	60	40	500	25	76	6,5	6	2
K2162.11060100020	60	40	1000	25	76	6,5	6	2

스토퍼가 있는 스테인레스 스틸 바 힌지

품목 요약
