

## 회전식 래치 아연, 소형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.

##### 표면 마무리:

하우징 및 액추에이터, 크롬 도금,  
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.

##### 정보:

스프링 텅 포함 소형 회전식 래치.  
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.  
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.  
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이  
설계되어 있음.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.  
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합  
가능함.

\*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니  
다.

##### 액세서리:

소켓 키 K0535.  
회전식 래치용 텅 스틸 K0519.


##### 도면 설명:

액추에이션:

- a) 사각바 6 mm
- b) 슬롯
- c) 토글
- d) 삼각바 7 mm

회전식 래치 아연, 소형

도면



품목 요약

회전식 래치 아연, 소형

주문 번호	액추에이션	H	S max.	SW
K0518.16131	사각바 6 mm	13,5	5	20
K0518.20131	슬롯	13,5	5	20
K0518.30132	윙그립	13,5	5	20
K0518.87131	삼각바용 7 mm	13,5	5	20

