


압축기 회전식 래치 아연, 텡 높이 조절형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.

표면 마무리:

하우징 및 액추에이터, 크롬 도금,
토글 사양의 경우, 검정색, 분말 코팅.

정보:

압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을
요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.
좌우 조절 가능함.
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로
이루어짐.

IP65 진동 방지, 물, 먼지로부터 보호.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.
각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.

*치수 A는 회전식 래치와 텡의 조합으로 계산되며 해당 텡에 표시됩니
다.

기능:

액추에이터의 오른쪽 회전을 통해 텡이 90°
회전되고 닫기 위치로 놓여짐.
90° 더 회전하면 텡은 나사가 축 방향으로
조여져 누름 압력이 증가됨.
조임 거리는 6 mm임.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.
크랭크형 텡은 양, 음 방향으로 사용할 수 있음.

액세서리:

소켓 키 K0535.
텡 높이 조절형 압축기 회전식 래치 캠 높이 조절형 스틸 K0532.


도면 설명:

액추에이션:

- a) 사각바 8 mm
- b) 이중 비트 3 mm
- c) 이중 비트 5 mm
- d) 토글
- e) 삼각바 7 mm

압축기 회전식 래치 아연, 텅 높이 조절형

도면



품목 요약

압축기 회전식 래치 아연, 텅 높이 조절형

주문 번호	액추에이션	SW	H
K0531.18321	사각바 8 mm	27	32
K0531.30322	윙그립	27	32
K0531.43321	이중 비트 3 mm	27	32
K0531.45321	이중 비트 5 mm	27	32
K0531.87321	삼각바용 7 mm	27	32

압축기 회전식 래치 아연, 텡 높기 조절형

품목 요약
