

## 스테인레스 스틸 1.4305 회전식 래치, 28#mm 하우징 직경 포함

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

#### 표면 마무리:

무광택 처리.

#### 정보:

보호 등급 IP65. 액추에이션 및 하우징에 형성된 PUR 실링 내 추가 O-링으로 고정됨. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

\*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

#### 액세서리:

소켓 키 K0535.

회전식 래치용 텅 스테인레스 스틸 K1114.


#### 도면 설명:

액추에이션:

- a) 사각바 8 mm
- b) 슬롯
- c) 이중 비트 5 mm
- d) 삼각바 7 mm

스테인레스 스틸 1.4305 회전식 래치, 28#mm 하우징 직경 포함

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 1.4305 회전식 래치, 28#mm 하우징 직경 포함

주문 번호	액추에이션	H	S max.	SW
K1106.40186	이중 비트 5 mm	18	8	27
K1106.20186	슬롯	18	8	27
K1106.18186	사각바 8 mm	18	8	27
K1106.87186	삼각바용 7 mm	18	8	27