

회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징 및 액추에이터, 아연 다이캐스팅.

표면 마무리:

하우징 및 액추에이터 크롬 도금.

정보:

보호 등급 IP65. 액추에이션 및 하우징을 밀봉하는 개스킷 아래 추가 O-링으로 고정됨. 회전식 래치는 사전 장착할 수 있음.

원하는 디자인의 텅은 별도 주문함. 텅은 해당 하우징과 결합 가능.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

소켓 키 K0535.

회전식 래치용 텅 스틸 K1114.


도면 설명:

액추에이션:

- a) 사각바 8 mm
- b) 슬롯
- c) 이중 비트 3 mm
- d) 삼각바 7 mm

회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm

도면



품목 요약

회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm

주문 번호	H	액추에이션	S max.	SW
K1113.18301	30	사각바 8 mm	18	27
K1113.40301	30	이중 비트 3 mm	18	27
K1113.20301	30	슬롯	18	27
K1113.87301	30	삼각바용 7 mm	18	27
K1113.18401	40	사각바 8 mm	18	27
K1113.40401	40	이중 비트 3 mm	18	27
K1113.20401	40	슬롯	18	27
K1113.87401	40	삼각바용 7 mm	18	27
K1113.18501	50	사각바 8 mm	18	27
K1113.40501	50	이중 비트 3 mm	18	27

회전식 래치, 아연, 긴 버전, 하우징 직경 32mm

품목 요약

주문 번호	H	액추에이션	S max.	SW
K1113.20501	50	슬롯	18	27
K1113.87501	50	삼각바용 7 mm	18	27