

스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20#mm

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

회전식 래치, 스테인리스 스틸 1.4401.

팅, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

회전식 래치는 사전 조립하여 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90°입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.

도면 설명:

액추에이터:


- a) 사각바 6 mm
- b) 슬롯
- c) 삼각바 6.5 mm

1) O 링

2) 플랫 개스킷

스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20#mm

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 회전식 래치, 컴팩트, 하우징 직경 20#mm

주문 번호	액추에이션	D	H	S max.
K1360.1613	사각바 6 mm	20	13,5	5
K1360.2013	슬롯	20	13,5	5
K1360.8613	삼각바 6.5 mm	20	13,5	5