

육각 너트, 케이블 글랜드용, EMV

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
황동.

표면 마무리:
니켈 도금 처리


정보:

미터법 연결 나사산이 있는 육각 너트 DIN EN 60423. EMV 케이블 글랜드와 부품들을 안전하게 고정하기 위한. 전위 보상시 최적 접촉을 위한 페인트나 분말 코팅을 절단하기 위한 절단면 포함.

온도 범위:

-60 C ~ +200 C.

도면



품목 요약

육각 너트, 케이블 글랜드용, EMV

주문 번호	D	H	H1	SW1	max. 조임 토크 SW1 Nm
K2251.11215	M12X1,5	3,5	2,8	15	3,5
K2251.11615	M16x1,5	3,5	2,8	19	3,5
K2251.12015	M20X1,5	3,7	3	24	3,5
K2251.12515	M25x1,5	4,2	3,5	30	6,7
K2251.13215	M32x1,5	4,7	4	36	12
K2251.14015	M40X1,5	5,7	5	46	13,5

