

회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, A 형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

회전 레버, 플라스틱.

정보:

플라스틱 회전 레버는 배전반과 조절장치에 사용하기 위해 특별히 개발된 혁신적이고 인체공학적인 해결책입니다. 견고한 디자인과 고급 재료로 된 이 회전 레버는 기능성과 긴 수명성을 제공합니다.

고정 구멍은 보통 시중에서 사용하는 크기 105mm 와 130mm 입니다. 회전 레버는 1점식 또는 2점식, 3점식 잠금 장치의 배전반 설치를 위해 다른 부품과 조합할 수 있습니다(참조 기술 정보).

회전 레버용 프로필 한쪽 자물쇠(05601/K2270)는 별도로 주문해야 합니다.

조립:

고정 구멍의 거리는 105mm 또는 130mm 임.

액세서리:

K2270 프로필 한쪽 자물쇠 실린더, 회전 레버용.

K1114 텅, 회전식 래치용, 스틸.

K2244 텅, 회전식 래치용, 스틸.

K2271 어댑터, 원형 로드용, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 아연.

K2273 소켓, 텅용, 아연.

K2274 원형 로드, 스틸, 회전 레버용.

K2275 가이드, 플라스틱, 원형 로드용.


K2277 부착 부품, 아연, 원형 로드용.

K2276 스톱퍼, 플라스틱, 원형 로드용.

도면 설명:

조립 구멍

도면





회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용, A 형

품목 요약

회전 레버, 플라스틱, 프로필 자물쇠 실린더용

주문 번호	타입	형태 타입	B	B1	D	D1	H	H1	H2	H3	L	L1	L2
K2268.105	A	-	50	21	46	22,5	33,1	18	27,7	20	164	105	105