Embases pour pieds réglables en acier

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
laquée jaune ou phosphatée noire.

Nota :
Ces pieds réglables sont composés d'une embase et d'une vis creuse.
La vis creuse adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
La capacité de charge statique maximale peut être relevée sur les vis creuses.

Sur demande :
Autres dimensions.

Accessoires :
Vis creuse K2346.

Dessins



Aperçu des articles

Embases pour pieds réglables en acier

Référence	Surface corps	Couleur du corps de base	D	D1	D2	H
K2347.1110013	peinte	jaune RAL 1007	100	13	21,5	18
K2347.1112022	peinte	jaune RAL 1007	120	22	35	25
K2347.1115022	peinte	jaune RAL 1007	150	22	35	25
K2347.1210013	phosphaté	noir	100	13	21,5	18
K2347.1212022	phosphaté	noir	120	22	35	25
K2347.1215022	phosphaté	noir	150	22	35	25

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Embases pour pieds réglables en acier

Aperçu des articles

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG