



## Опорные планки для защелкивания

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

**Материал:**  
сталь закалённая.


**Исполнение:**  
Без покрытия.

**Указание:**  
Опорные планки для регулировки усилий зажима заготовки для 5-осевого зажима comtract/ KIPPflexX.  
Для опорной планки 12 мм прижим заготовки.  
При опорной планке 17 мм эффект прижима < деформации кромок.

Поставка осуществляется по две штуки.

**Принадлежности:**  
к K0973, K1555

### Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	B	H
K0974.0900312	90	12
K0974.0900317	90	17

**Опорные планки для защелкивания****Обзор изделий**

Номер заказа	B	H
K0974.1250312	125	12
K0974.1250317	125	17