


Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легкообрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:

Резьбовая втулка 1.4305.

Стопорный штифт закаленный 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:

резьбовая втулка без покрытия.

Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.


Грибковая ручка из термопласта, цвет черно-серый RAL 7021.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибовидной ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0339.3105	C	Сталь	Закаленный	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.3206	C	Сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.3308	C	Сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.3410	C	Сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0339.03105	C	нержавеющая сталь	Закаленный	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.03206	C	нержавеющая сталь	Закаленный	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.03308	C	нержавеющая сталь	Закаленный	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.03410	C	нержавеющая сталь	Закаленный	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0339.13105	C	нержавеющая сталь	незакалённый	5	M10x1	21	47	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0339.13206	C	нержавеющая сталь	незакалённый	6	M12x1,5	25	56	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0339.13308	C	нержавеющая сталь	незакалённый	8	M16x1,5	33	74	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0339.13410	C	нержавеющая сталь	незакалённый	10	M20x1,5	33	80	28	12	25	10	22	2,8	15	34

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, с фиксирующим пазом, без контргайки

