


Клей LOCTITE (принадлежности)

Описание товара/фотография продукта



Описание

Указание:

Для склеивания втулок, подшипников и гильз в плотной, прессовой или горячей посадке. Полный поверхностный контакт препятствует образованию зазоров, коррозии и контактной коррозии.

Специальный фиксирующий герметик LOCTITE, K0655.638....

Высокая заполняющая способность и короткое время отверждения.

Термостойкость: от -55 °C до +150 °C.

Универсальный фиксирующий герметик LOCTITE, K0655.648....

Хорошая заполняющая способность, короткое время отверждения и отличная термостойкость. Термостойкость: от -55 °C до +175 °C.

Обратите внимание:

Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение 1	Единица поставки	Сопротивление сдвигу Н/мм²	Начальный вращающий момент, Нм	Термостойкость
K0655.6380010	изделие для сборки	10 мл флакон	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	изделие для сборки	10 мл флакон	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C