

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой, монтаж с лицевой стороны

Описание товара/фотография продукта

19"



### Описание

#### Материал:

Ручка Алюминий.


Основание ручки из полиамида, усиленного стекловолокном.

#### Исполнение:

Ручка полуматовая и естественного цвета или чёрного анодированного цвета.

Основание полуматовое с микроструктурой чёрного цвета.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки приборные универсальные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0216.055101	B	черный	55	12	M5	40	75	1000
K0216.088101	B	черный	88	12	M5	40	108	1000
K0216.100101	B	черный	100	12	M5	40	120	1000
K0216.120101	B	черный	120	12	M5	40	140	1000
K0216.180101	B	черный	180	12	M5	40	200	1000
K0216.235101	B	черный	235	12	M5	40	255	1000
K0216.055103	B	натуральный	55	12	M5	40	75	1000
K0216.088103	B	натуральный	88	12	M5	40	108	1000
K0216.100103	B	натуральный	100	12	M5	40	120	1000
K0216.120103	B	натуральный	120	12	M5	40	140	1000

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и гладкой дужкой,  
монтаж с лицевой стороны

#### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка H
K0216.180103	B	натуральный	180	12	M5	40	200	1000
K0216.235103	B	натуральный	235	12	M5	40	255	1000