


Крепежные плиты установлены для поворотного ригеля для натяжения

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из обычной или нержавеющей стали.
Гайка из нержавеющей стали.

Исполнение:

Корпус никелированный или без покрытия.
Гайка чистая.


Указание:

Возможность монтажа, форма А для плит толщиной от 6 до 10 мм.

Указание на чертеже:

- 1) Плита
- 2) Поворотный ригель для натяжения
- 3) Штифты установочные
- 4) Гайка

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Исполнение 2	D	D2	A	M	H2	SW	H	D5	D6	L
K1062.50	A	Сталь	установлено	5	25	10,5	M14X1,5	8	22	16	15	25	3,5
K1062.80	A	Сталь	установлено	8	32	13	M20X1,5	10	30	18	21	32	3,5
K1062.150	A	нержавеющая сталь	установлено	5	25	10,5	M14X1,5	8	22	16	15	25	3,5
K1062.180	A	нержавеющая сталь	установлено	8	32	13	M20X1,5	10	30	18	21	32	3,5

