

Тросы стопорные, форма А, с проушиной и наконечником, укрепляемым на проводе
опрессовкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Оттяжка из нержавеющей стали.

Клемма и обжимной кабельный наконечник, алюминий.


Исполнение:

Оттяжка с пластмассовым покрытием.

Указание:

Оттяжки и кольца K0367 обеспечивают практичность стопорных - K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 и установочных пальцев K0365. Для крепления оттяжки служит болт M5. Температура применения: +80 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	L	D	D1
K0367.0150	A	150	1,6	11,5
K0367.0200	A	200	1,6	11,5
K0367.0300	A	300	1,6	11,5
K0367.0500	A	500	1,6	11,5