

Набор винтов установочных с остановом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Исполнение:

Сталь с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Установочные винты с остановом задумывались специально для применения в качестве «соединительного элемента». Эта конструкция позволяет экономически выгодно производить механические соединительные элементы с наружной резьбой малыми или средними сериями.

Для склеивания наиболее пригодным на практике оказались LOCTITE 638 и 648. Технические данные см. K0404.

Обратите внимание:

Сертификаты безопасности (см. раздел «Загрузки») можно найти в интернете в официальном виде и на разных языках по запросу «Документы Henkel».

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Содержимое (шт.)
		(клей LOCTITE 638 и 648 не входит в комплект поставки)
K0405.01	Сталь	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40
K0405.02	нержавеющая сталь	M5x20 (x20), M5x40 (x20), M5x60 (x10), M6x20 (x20), M6x40 (x20), M6x60(x10), M8x20 (x10), M8x40 (x10), M8x60 (x6), M10x20 (x10), M10x40