

Штифты упорные с маркировкой запирания, форма А**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Стопорный штифт, сталь.

Резьбовая втулка из стали.

Грибковая ручка из термопласта, черно-серая.

Маркировка запирания, алюминий.

Исполнение:

Стопорный штифт из закаленной, полированной и вороненой стали.

Резьбовая гильза вороненая.

Маркировка запирания красного цвета, анодированная.

Указание:

Фиксаторы применяются там, где необходимо предотвратить изменение положения фиксации, вызванное воздействием поперечного усилия. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.

При появлении маркировки запирания болт или полностью разблокирован, или только частично находится в позиции фиксации положения.

По запросу:

Специальное исполнение.

Принадлежности:

Распорные кольца K0665.


Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Указание на чертеже:

1) маркировочное кольцо

Штифты упорные с маркировкой запирания, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1149.71105	A	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K1149.71206	A	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K1149.71308	A	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35