

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм, пружина сжата

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.
Зажимная пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.


Крутящий момент пружины:

$M(0^\circ)$: 0,84 Нм/ $M(90^\circ)$: 1,68 Нм/ $M(180^\circ)$: 2,55 Нм

форма А: без отверстий

форма В: с отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	Цвет основы	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1177.4024010	A	пружина сжата	Сталь	-	40	-	240	-	-	4	1,5

Шарниры пружинные из стали или нержавеющей стали 240 мм, пружина сжата

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	Материал основы	Цвет основы	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1177.4024011	B	пружина сжата	Сталь	-	40	22,7	240	60	4	4	1,5
K1177.14024010	A	пружина сжата	нержавеющая сталь A2	-	40	-	240	-	-	4	1,5
K1177.14024011	B	пружина сжата	нержавеющая сталь A2	-	40	22,7	240	60	4	4	1,5