

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы с зубчатым кольцом из цинкового литья.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Стальные части - синяя пассивация.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, как и длины болта.

Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Описание товара/фотография продукта



Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Описание товара/фотография продукта




Вывод из зацепления
путем поднятия



Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Чертежи



Обзор изделий

Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1660.1041	чёрно-серый RAL 7021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1042	оранжевый чистый RAL 2004	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10416	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10484	ярко-красный RAL 3020	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10486	ярко-зелёный RAL 6032	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10487	ярко-синий RAL 5017	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10488	светло-серый RAL 7035	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1051	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1052	оранжевый чистый RAL 2004	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10516	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10584	ярко-красный RAL 3020	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10586	ярко-зелёный RAL 6032	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10587	ярко-синий RAL 5017	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10588	светло-серый RAL 7035	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1061	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.1062	оранжевый чистый RAL 2004	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10616	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10684	ярко-красный RAL 3020	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10686	ярко-зелёный RAL 6032	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10687	ярко-синий RAL 5017	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.10688	светло-серый RAL 7035	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16
K1660.2061	чёрно-серый RAL 7021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2062	оранжевый чистый RAL 2004	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20616	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20684	ярко-красный RAL 3020	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20686	ярко-зелёный RAL 6032	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20687	ярко-синий RAL 5017	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20688	светло-серый RAL 7035	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2081	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.2082	оранжевый чистый RAL 2004	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20816	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20

**Зажимные рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой и зубчатым кольцом из цинка,
резьбовая вставка из стали с синей пассивацией**

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев
K1660.20884	ярко-красный RAL 3020	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20886	ярко-зелёный RAL 6032	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20887	ярко-синий RAL 5017	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.20888	светло-серый RAL 7035	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20
K1660.3081	чёрно-серый RAL 7021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3082	оранжевый чистый RAL 2004	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30816	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30884	ярко-красный RAL 3020	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30886	ярко-зелёный RAL 6032	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30887	ярко-синий RAL 5017	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.30888	светло-серый RAL 7035	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3101	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.3102	оранжевый чистый RAL 2004	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31016	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31084	ярко-красный RAL 3020	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31086	ярко-зелёный RAL 6032	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31087	ярко-синий RAL 5017	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.31088	светло-серый RAL 7035	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22
K1660.4101	чёрно-серый RAL 7021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4102	оранжевый чистый RAL 2004	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41016	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41084	ярко-красный RAL 3020	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41086	ярко-зелёный RAL 6032	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41087	ярко-синий RAL 5017	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41088	светло-серый RAL 7035	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4121	чёрно-серый RAL 7021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.4122	оранжевый чистый RAL 2004	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41216	ярко-жёлтый RAL 1021	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41284	ярко-красный RAL 3020	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41286	ярко-зелёный RAL 6032	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41287	ярко-синий RAL 5017	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.41288	светло-серый RAL 7035	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K1660.5121	чёрно-серый RAL 7021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5122	оранжевый чистый RAL 2004	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51216	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51284	ярко-красный RAL 3020	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51286	ярко-зелёный RAL 6032	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51287	ярко-синий RAL 5017	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51288	светло-серый RAL 7035	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5161	чёрно-серый RAL 7021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.5162	оранжевый чистый RAL 2004	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51616	ярко-жёлтый RAL 1021	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51684	ярко-красный RAL 3020	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51686	ярко-зелёный RAL 6032	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51687	ярко-синий RAL 5017	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K1660.51688	светло-серый RAL 7035	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26