K1769_L

Направляющие ролики из сварной стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Корпус имеет прочную сварную конструкцию из стали. Колеса с дисками из сварной стали и покрытием из экстратана.

Исполнение:
Корпус представляет собой прочную сварную конструкцию из стали, корпус поворотного ролика с аксиально-радиальным шарикоподшипником DIN 711 и коническим роликоподшипником DIN 720 в поворотном венце, пыле- и влагозащищенный, с пресс-масленкой. Колеса с прецизионными шарикоподшипниками.

Указание:
Центровой болт вварен, завинчен и застопорен. Привинченная ось колеса.

Чертежи

Поворотный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Направляющие ролики из сварной стали, с покрытием обода Extrathane, усиленная конструкция

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Допустимая нагрузка, кг
K1769.16050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	55	50	80	75	110	160	11	205	140	105	135	700
K1769.20050	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	60	50	80	75	110	200	11	245	140	105	160	1000
K1769.25060	Направляющий ролик	без стопорной системы	шарикоподшипник	75	60	105	-	140	250	14	305	175	140	200	1350

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG