

Колеса из полиамида с напыленным покрытием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:


Колесные диски из полиамида, покрытие из термопластичного полиуретана-эластомера.

Указание:

Колеса с покрытием из полиуретана обладают высокой нагрузочной способностью, прочные и износостойкие, не повреждают покрытие пола, амортизируют толчки и вибрации, устойчивы ко многим химикатам и кислотам. Термостойкость от -30 до $+80$ °C.

Колеса подходят к K1764.

Чертежи



Обзор изделий

Колеса из полиамида с напыленным покрытием

Номер заказа	Установка колеса	D	D1	B	B1	Допустимая нагрузка, кг
K1778.10035	подшипник скольжения	100	15	35	45	200
K1778.12535	подшипник скольжения	125	15	35	45	250
K1778.15040	подшипник скольжения	150	20	40	60	400
K1778.20050	подшипник скольжения	200	20	50	60	700

