# Ползун для профиля

## Описание товара/фотография продукта

## Описание

**Материал:**
Основной корпус: цинковый сплав.
Скользящие элементы: пластмасса, делрин.
Навесные детали: оцинкованная сталь.
Уплотнительное кольцо — этилен-пропиленовый каучук (EPDM).

**Указание:**
Ползун для профиля, металлический, с защелкивающимися скользящими элементами из пластмассы. Ползуны для профиля обеспечивают линейное перемещение алюминиевых профилей типа I с пазом 8 мм с минимальным износом. Отсутствие смазки делает систему крайне нечувствительной к загрязнениям.

Максимально допустимая нагрузка на ползун для профиля составляет Fmax. = 50 Н.

Направляющие скольжения с несколькими салазками должны быть выполнены в виде комбинации неподвижного подшипника (форма F) и плавающего подшипника (форма L). Таким образом компенсируются допуски на погрешность формы и обеспечивается высокая подвижность.

Форма S: набор для соединения любых навесных элементов.

Форма L: набор для использования в качестве плавающего подшипника.

Форма F: набор для использования в качестве неподвижного подшипника.

**Объем поставки:**
Форма S: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 гайки шестигранные DIN 439 B - M6.

Форма L: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M5x25.
2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.
2 пазовых сухаря, паз 8 - M5.

Форма F: ползун для профиля со скользящими элементами.
2 винта с цилиндрической головкой ISO 7380 - M6x25.
2 уплотнительных кольца DIN 3771 - 5x1,5.
2 пазовых сухаря, паз 8 - M6.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Ползун для профиля

## Описание товара/фотография продукта




## Чертежи




## Обзор изделий

### Ползун для профиля

| Номер заказа | Форма | Тип формы | D |
|---|---|---|---|
| **K1806.1000** | S | стандартный | - |
| **K1806.2050** | L | плавающий подшипник | M5 |
| **K1806.3060** | F | Неподвижный подшипник | M6 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

## Обзор изделий