K1921_A

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма A

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение:
закалённый.

Указание:
Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надежную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий.
Это исполнение подходит для областей применения, требующих плоской поверхности после завинчивания.
Они устойчивы к коррозии и износу.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма A

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	X	Момент затяжки, Нм
K1921.10810	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	10	25	20	1,5	75
K1921.10815	A	8	M16x1,5	24	9,8	3,1	16	15	25	20	1,5	75
K1921.10825	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	25	35	30	1,5	75
K1921.10835	A	8	M16	24	9,8	3,1	16	35	45	40	1,5	75
K1921.11015	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	15	30	24	1,5	100
K1921.11025	A	10	M20x1,5	28	12,2	5,1	20	25	35	29	1,5	100
K1921.11035	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	35	45	39	1,5	100
K1921.11050	A	10	M20	28	12,2	5,1	20	50	60	54	1,5	100
K1921.11215	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	15	32	26	1,5	150
K1921.11225	A	12	M24x1,5	32	14,7	5,1	22	25	40	34	1,5	150
K1921.11625	A	16	M30x2	39	19,2	5,1	30	25	45	39	1,5	200

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG