

Шарниры из нержавеющей стали**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение:



Без покрытия.

Указание:

Макс. угол поворота составляет 270°.

Принадлежности:

Шарниры из нержавеющей стали с предварительно установленным трением K1518



Шарниры из нержавеющей стали

Обзор изделий

Шарниры из нержавеющей стали

Номер заказа	Форма	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1517.558512	A	55	38	85	48	6,3	12	2
K1517.558516	A	55	38	85	48	6,3	16	2
K1517.5511512	B	55	38	115	45	6,3	12	2
K1517.658515	A	65	50	85	48	6,3	15	3