

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, стандартной упругости

Описание товара/фотография продукта



Фиксатор рукоятки

Описание

Материал:


Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.

Шар из стали.


Пружина из пружинной стали класс D.

Исполнение:

вороненная гильза, закаленный шар.



Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, стандартной упругости

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 пригл., Н	Конечная упругость F2 пригл., Н
K0309.03	M3	1,5	7	0,4	0,4	1,5	3
K0309.04	M4	2,5	9	0,8	0,6	4	10
K0309.05	M5	3	12	0,9	0,8	6	11
K0309.06	M6	3,5	14	1	1	9	13
K0309.08	M8	5	16	1,5	1,2	15	30
K0309.10	M10	6	19	2	1,6	20	40
K0309.12	M12	8	22	2,5	2	30	55

Пружинные упорные детали со шлицем и шариком, из стали, стандартной упругости

Обзор изделий

Номер заказа	D	D1	L	H	N	Начальная упругость F1 пригл., Н	Конечная упругость F2 пригл., Н
K0309.16	M16	10	24	3,5	2,5	65	125
K0309.20	M20	12	30	4,5	2,5	80	160