



Описание

Материал:

Нержавеющая сталь .


Исполнение:

полированный или с пескоструйной обработкой.

По запросу:

Ручки-барашки наружной резьбой.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки-барашки из нержавеющей стали с внутренней резьбой

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	D2	H	H1	T
K0273.9AE	полированный	38	1,7	8-32	10,5	18	8,5	9
K0273.9A1	полированный	38	1,7	10-32	10,5	18	8,5	9
K0273.9A2	полированный	38	1,7	1/4-20	10,5	18	8,5	9
K0273.1A0	полированный	50	2,3	10-24	14	24	11,5	10
K0273.1A1	полированный	50	2,3	10-32	14	24	11,5	12
K0273.1A2	полированный	50	2,3	1/4-20	14	24	11,5	10
K0273.2A3	полированный	75	3,4	5/16-18	21	35	16,5	14
K0273.2A4	полированный	75	3,4	3/8-16	21	35	16,5	14
K0273.9AE1	отпескоструенный	38	1,7	8-32	10,5	18	8,5	9
K0273.9A11	отпескоструенный	38	1,7	10-32	10,5	18	8,5	9
K0273.9A21	отпескоструенный	38	1,7	1/4-20	10,5	18	8,5	9
K0273.1A01	отпескоструенный	50	2,3	10-24	14	24	11,5	12
K0273.1A11	отпескоструенный	50	2,3	10-32	14	24	11,5	12
K0273.1A21	отпескоструенный	50	2,3	1/4-20	14	24	11,5	12
K0273.2A31	отпескоструенный	75	3,4	5/16-18	21	35	16,5	15
K0273.2A41	отпескоструенный	75	3,4	3/8-16	21	35	16,5	15

