

Шпингалет из цинка, малоразмерный

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Корпус и пусковой механизм из литья из цинкового сплава (под давлением).

Исполнение:

Корпус и пусковой механизм хромированы, для исполнения перекидного рычага: с черным порошковым покрытием.

Указание:

Малый шпингалет с подпружиненным выступом. Установка справа или слева, путь запираения 90°. Шпингалет можно установить предварительно перед монтажом. Одна сторона крепежной гайки выполнена в виде заземляющей гайки с зацепами.

Выступ в желаемой конструкции заказывается отдельно. Любой выступ совместим с любой втулкой.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K0535.

Выступ для шпингалетов, сталь, K0519.


Указание на чертеже:

Активация:

- a) квадратная головка 6 мм
- b) паз
- c) кулак
- d) треугольная головка 7 мм

Шпингалет из цинка, малоразмерный

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет из цинка, малоразмерный

Номер заказа	Приведение в действие	H	S макс.	SW
K0518.16131	квадратная головка 6 мм	13,5	5	20
K0518.20131	Паз	13,5	5	20
K0518.30132	Рукоятка	13,5	5	20
K0518.87131	Треугольная головка 7 мм	13,5	5	20

