

## Poignées alcôve en aluminium

Description de l'article/illustrations du produit

# 19"



### Description

**Matière :**

Poignée alcôve : profil aluminium.

Embouts : polyamide.

Forme A : fixation à l'aide d'un profil de caoutchouc.

Forme B : fixation à l'aide de deux vis à tête fraisée en acier.

**Finition :**

Profil aluminium : grenailé, satiné, anodisé noir ou nature.

Profil de caoutchouc : noir.

Vis : acier zingué.

**Nota :**

Les poignées alcôve forme A s'utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max. A ce titre, les deux profils de caoutchouc intégrés procurent une tenue de montage à toute épreuve. Les poignées alcôve forme B peuvent se fixer à l'aide de deux vis à tête fraisée, depuis l'extérieur.


Deux rainures en T pour vis M4, positionnées à 90°, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d'aide au montage pour l'intégration de composants supplémentaires.

**Montage :**

Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l'ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l'aide des deux vis à tête fraisée.

# Poignées alcôve en aluminium

## Dessins



## Aperçu des articles

### Poignée alcôve

Référence	Couleur du corps de base	Forme	Finition 2	H	L	L1	T	Logement de montage	Charge N
K0238.10011	noir	A	emmanachable	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.10013	nature	A	emmanachable	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.11811	noir	A	emmanachable	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.11813	nature	A	emmanachable	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.16711	noir	A	emmanachable	90	167	182	19,5	171 x 73	500
K0238.16713	nature	A	emmanachable	90	167	182	19,5	171 x 73	500
K0238.10021	noir	B	vissable	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.10023	nature	B	vissable	90	100	115	19,5	104 x 73	500
K0238.11821	noir	B	vissable	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.11823	nature	B	vissable	90	118	133	19,5	122 x 73	500
K0238.16721	noir	B	vissable	90	167	182	19,5	171 x 73	500
K0238.16723	nature	B	vissable	90	167	182	19,5	171 x 73	500

