

Aimant plat

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.

Finition :

Corps laqué rouge.

Nota :

Système blindé. De par leur faible encombrement, les aimants renforcés plats sont utilisés pour le montage dans des dispositifs.

Plage de température :

450 °C max.


Sur demande :

D'autres coloris.

Indication de dessin :

1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Aimant plat

Référence	D	D1	H	Force d'attraction en N
K0558.01	19	3,5	8	30
K0558.02	29	5	9	55
K0558.03	38	5	10,5	95